

## ZETA

4680TOO160P63

EAN 4031582307849

Pasūtījuma numurs 00803755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Zeta                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis      |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 800 kg                          |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 640 kg                          |
| Statiskā kravnesība                  | 1600 kg                         |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -30 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 200 mm                          |
| Kopējais platums                     | 96 mm                           |
| Kopējais svars                       | 3,028 kg                        |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, smags            |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano            |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni    |
| Ritenis krāsa          | Dabiski balts               |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 160 mm                      |
| Protektora platums     | 50 mm                       |
| Korpusa platums        | 50 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, ļoti smaga                         |
| Dakšas forma        | Plaša, pastiprināta                                |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                   |
| Ofsets              | 55 mm                                              |
| Pagrieziena rādiuss | 135 mm                                             |
| Grozāms savienojums | 270 mm                                             |
| Kupola diametrs     | 96 mm                                              |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 137 mm             |
| Plāksnes platums                       | 105 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# ZETA

4680TOO160P63

EAN 4031582307849

Pasūtījuma numurs 00803755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

