

SOCKET

Kunststoff Hülse R20-18/11 RAL7015

EAN 4031582090116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Prise de courant
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	80 kg
Hauteur	36 mm
Poids global	0 kg

CHAPE

Couleur de la chape	Gris ardoise (RAL7015)
---------------------	------------------------

RACCORD

Type de raccord	Synthétique Douille ronde
Diamètre Œil	18 mm