

MAXTECH

PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle

EAN 4031582438192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	90 mm
Diamètre de l'alésage	10 mm
Longueur de moyeu	129 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	145 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	290 kg
Poids	3 kg

MAXTECH

PNR400x90-Ø10 HL129 yellow with axle

EAN 4031582438192



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

