

INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582341164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Integral
Tipus	Rueda giratoria con central, Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	450 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	158 mm
Àmplia general	62 mm
Pes total	0,99 kg
Certificació	Assaig i seguiment de TÜV Süd

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	El blanc gris (RAL9002)
Desplaçament	35 mm
Scio de giro	97,5 mm
Sterferencia de giro	195 mm
Dome Dictel	62 mm

RODA

Material corporal	Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
El Banda de rodadura Color	Gris de pissarra (similar RAL7015)
Roda de color	Gris de pissarra (RAL7015)
Protectors de fil	Guàrdia integrada
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil
Pern Diamant	28 mm
Pern Longitud	96 mm
Posició Pern	19 mm
Pern muntant la quantitat de forats	2
Col·lecció	Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi IF
DissenyPremi
Red Dot
Disseny
Award

INTEGRAL

2046XSX125R26-28S45 D 9002 W

EAN 4031582341164

Número de comanda 00030908

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

