

ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Номер заказа 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
	мягкий
Материал протектора	Эластичные шины, черные, вулканизированные
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	46 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	46 mm
Твердость Протектор (A)	63 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	400 kg
Грузоподъемность статическая	800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	1,244 kg

ELASTECH

УЕР 200Х46-Ø20

EAN 4031582328608

Номер заказа 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

