



Obrázek se může lišit od původního produktu

#### VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

#### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Novatech                     |
| Typ                         | Kolo                         |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 100 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 80 kg                        |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 200 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková hmotnost            | 0,14 kg                      |

#### KOLO

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Materiál středu         | Ocel, železo                      |
| Materiál běhounu        | Polyuretan, Odlitý                |
| Ložisko                 | Přesné kuličkové ložisko (RS/2RS) |
| Barva Kola              | Medově žlutá (RAL1005)            |
| Průměr                  | 60 mm                             |
| Šířka Běhoun            | 20 mm                             |
| Průměr otvoru pro šroub | 20 mm                             |
| Délka náboje            | 12 mm                             |
| Šířka středu kola       | 20 mm                             |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 92 Obuv A                         |
| Tvrdost Běhoun (D)      | 42 Shore D                        |

