

## LEVINA

5377UAP150R05-18X62

EAN 4031582363951



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Levina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	190 mm

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliāmīds
Dakšas forma	Plāns
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacikstes
Ofsets	38 mm
Grozāms savienojums	240 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	18 mm
Skrūves garums	62 mm



«Universal Design» balva



Vācijas dizaineru klubs

# LEVINA

5377UAP150R05-18X62

EAN 4031582363951



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---



«Universal Design» balva



Vācijas dizaineru klubs