

ELASTECH

IEP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Номер на поръчката 00801772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Elastech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 500 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 400 kg |
| Статичен Товароносимост | 1000 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
| Общо тегло | 2,37 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Материал на тялото | Алуминий |
| | мек |
| Материал на резбата | Еластична гума, черна, вулканизирана |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Черен реактив (подобен RAL9005) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 250 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 68 Бръснач A |

ELASTECH

IEP 250X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319750

Номер на поръчката 00801772



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

