

ALPHA

3477UER200P30-13

EAN 4031582305852



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	235 mm
Totaal gewicht	2,72 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	166 mm
Draaicirkel	332 mm

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	64 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm

ALPHA

3477UER200P30-13

EAN 4031582305852



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

