INFORMACIÓ DE PRODUCTE

KAPPA LOAD

9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa load
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	1680 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	1400 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	2800 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	255 mm
Àmplia general	140 mm
Pes total	11,12 kg

SUPORT

Material d'habitatge	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Color	Zink-iron (traspàs)
Lubrication nipple	1
Dome Dictel	130 mm

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
Corporació ample	80 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	175 mm
Placa ampla	140 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	140 mm
Placa de diàmetre	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9658FTP200P64 CL97

EAN 4031582316230

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Plànols del producte





© Copyright 2026 TENTE International GmbH