

GALEA

5070PJH125R05-22X40 TRP

EAN 4031582395006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Galea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	162 mm
Àmplia general	66 mm
Pes total	0,639 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Poliàmida
Forquilla Forma	Tancat
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	102,5 mm
Sterferencia de giro	205 mm
Dome Dictel	59 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	22 mm
Pern Longitud	40 mm

GALEA

5070PJH125R05-22X40 TRP

EAN 4031582395006



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

