

# ALPHA

3477POO100P30-13

EAN 4031582305500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport     |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 125 kg                                |
| Conducteur électrique           | Non                                   |
| Inoxydable                      | Non                                   |
| Statique Capacité de charge     | 250 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                 |
| Hauteur                         | 128 mm                                |
| Poids global                    | 0.89 kg                               |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, lourde   |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 41 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 121 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 242 mm                 |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène              |
| Bandage               | Identique au corps de Roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Axe                   | Vissé avec écrou           |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 100 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 36 mm                      |
| Dureté du Bandage (D) | 65 Shore D                 |

## RACCORD

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Type de raccord           | Trou central |
| Diamètre du trou de l'Œil | 13 mm        |

# ALPHA

3477POO100P30-13

EAN 4031582305500



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

