

NOVATECH

ИТР 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО


Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	540 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	430 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1080 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,64 kg




NOVATECH

ИТР 100x50-020 H160

EAN 4031582070509

Номер заказа 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.