

# DURATECH

TOP 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Numer zamówienia 00801045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, ciężki           |
| Materiał bieżni      | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło           | Naturalna biel             |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu          |
| Średnica             | 150 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                      |
| Średnica otworu Oś   | 20 mm                      |
| Długość piasty       | 60 mm                      |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                      |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D                 |
| Typ łożyska          | 6204                       |

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ○ ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Duratech                           |
| Typ                            | Koło                               |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 960 kg                             |
| Nośność przy 6 km/h            | 800 kg                             |
| Nośność statyczne              | 1600 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -40 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                              |
| Waga całkowita                 | 0,998 kg                           |

# DURATECH

TOP 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Numer zamówienia 00801045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

