

## LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634

Номер замовлення 00074379



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стойкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	88 mm
Загальна ширина	65 mm
Загальна вага	0,28 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Графітовий чорний (RAL9011)
Колір Колесо	Білий алюміній (RAL9006)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	10 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	10 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Білий алюміній (RAL9006)
Офсет (Зсув)	30 mm
Радіус повороту	73 mm
Поворотне з'єднання	146 mm
Діаметр ковпачка	45 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634

Номер замовлення 00074379



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

