

DURATECH

UOR200X50-Ø20 HL58

EAN 4031582442793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Duratech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 400 kg

Tracidad de carga estàtica 800 kg

Temperatura (mínim) -25 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 0,95 kg

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Poliàmida |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 200 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 20 mm |
| Longitud del cub | 58 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

DURATECH

UOR200X50-Ø20 HL58

EAN 4031582442793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

