

ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609

Numéro de commande 00004012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	75 kg
Statique Capacité de charge	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	75 mm
Poids global	0,92 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Zingué bleu
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	123 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm
Diamètre du dôme	75 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	105 mm
Largeur de plaque	80 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	60 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

ALPHA

3477PVO100P62

EAN 4031582305609

Numéro de commande 00004012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

