

# ALPHA STAINLESS

8477XSC100P30-13

EAN 4031582381672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha stainless                             |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання       |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 200 kg                                      |
| Електропровідність                 | Так                                         |
| Нержавіюча сталь                   | Так                                         |
| Статичний Вантажопідйомність       | 400 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -25 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                       |
| Загальна висота                    | 128 mm                                      |
| Загальна ширина                    | 75 mm                                       |
| Загальна вага                      | 0,86 kg                                     |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу    | Нержавіюча сталь, важка |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Нержавіюча сталь        |
| Офсет (Зсув)        | 41 mm                   |
| Радіус повороту     | 123 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 246 mm                  |
| Діаметр ковпачка    | 75 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід , електричний струмопровід               |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний електричний               |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою                                |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (подібний RAL7001)                   |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                           |
| Діаметр                 | 100 mm                                            |
| Протектор               | 34 mm                                             |
| Ширина тіла             | 34 mm                                             |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                                   |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                                   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 13 mm          |

# ALPHA STAINLESS

8477XSC100P30-13

EAN 4031582381672

Номер замовлення 00062247  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

