

MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Mono
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	104 mm
Totale breedte	0 mm
Totaal gewicht	0,143 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager
Loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	24 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	24 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	90 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Wit aluminium (RAL9006)
Offset	34 mm
Zwenk radius	74 mm
Draaicirkel	148 mm
Diameter koepel	0 mm

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

