

## LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365

Objednávací číslo 00074986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ	Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	59 mm
Stavební výška	55 mm
Celková hmotnost	0,129 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Běhounu	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Průměr otvoru pro Šroub	0 mm
Délka náboje	0 mm
Šířka středu kola	8 mm
Tvrdość Běhoun (D)	65 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlívání-hliník
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Barva vidlice	Grafitově černá (RAL9011)
Vyosení	20 mm
Poloměr otáčení	54 mm
Průměr otáčení	108 mm
Poloměr otáčení	0 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm
Délka Přírubový čep	20 mm

# LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365  
Objednáací číslo 00074986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

