

P11-40X25 / 8

EAN 4031582320206



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Odolné vůči korozi

**ZÁKLADNÍ ATRIBUTY**

Název produktu	Příslušenství
Typ krytu	Příslušenství
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statický Nosnost	80 kg
Celková výška	8 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s Plát ve tvaru L
Délka dlahy	40 mm
Šířka desky	25 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	32 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	32 mm
Průměr otvoru dlahy	4 mm