

# DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Número de comanda 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Duratech |
| Tipus de carcassa          | Aro      |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 900 kg   |
| Tracidad de carga estàtica | 1800 kg  |
| Temperatura (mínim)        | -40 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C    |
| Pes total                  | 0,547 kg |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Poliamida, pesada             |
| Material de la banda de rodadura    | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància              |
| Diametralització                    | 82 mm                         |
| Banda de rodadura ample             | 88 mm                         |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 20 mm                         |
| Longitud del cub                    | 90 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                    |
| Tipus de portador                   | 6204ZV                        |

# DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Número de comanda 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

