

# DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Número de comanda 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	82 mm
Banda de rodadura ample	88 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	90 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipus de portador	6204ZV

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	900 kg
Tracidad de carga estàtica	1800 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,547 kg

# DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Número de comanda 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

