

# STYLEA

5920UOI075P41-38x38 TFR

EAN 4031582385670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam                  | Stylea                 |
| Type                         | Zwenkwiel              |
| Standaard                    | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 50 kg                  |
| Elektrisch geleidend         | Nee                    |
| Roestvrij                    | Nee                    |
| Statisch Draagvermogen       | 100 kg                 |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                 |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                  |
| Totale hoogte                | 84 mm                  |
| Totale breedte               | 54 mm                  |
| Totaal gewicht               | 0,17 kg                |

## VORK

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide        |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager                 | Stift, zwenkend  |
| Zwenk radius               | 62 mm            |
| Uitzwenking                | 124 mm           |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide               |
| Materiaal loopvlak            | Identiek met wielkern   |
| Lager                         | Glijlager met tussenbus |
| As                            | Genageld                |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes      |
| Diameter                      | 75 mm                   |
| Breedte Loopvlak              | 11 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D              |

## BEVESTIGING

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Type bevestiging                   | Vierkante plaat |
| Lengte plaat                       | 38 mm           |
| Breedte plaat                      | 38 mm           |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 28 mm           |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 28 mm           |
| Diameter bevestigingsgat           | 4,4 mm          |