

# ALPHA

3470UER200P63

EAN 4031582304381  
Broj porudžbine 00005464

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	400 kg
Statički Nosivost	800 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	240 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	2,567 kg

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	46 mm
Širina tela	46 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	55 mm
okretni radijus	155 mm
Otpor okretanju	310 mm
Prečnik kupole	96 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

# ALPHA

3470UER200P63

EAN 4031582304381  
Broj porudžbine 00005464



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

