

## MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Název produktu              | Maxtech                     |
| Typ                         | Kolo                        |
| Norma                       | EN12532 – Převážní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 300 kg                      |
| Nosnost 6 km/h              | 300 kg                      |
| Elektrické vodivé           | Ne                          |
| Nerezové                    | Ne                          |
| Statická Nosnost            | 600 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -25 °C                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                       |
| Celková hmotnost            | 0,66 kg                     |

## KOLO

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiál středu         | Polyamid                 |
| Materiál běhounu        | Polyuretan, Vstříknutý   |
| Ložisko                 | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola              | Přírodní bílá            |
| Ochranná krytka         | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr                  | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun            | 40 mm                    |
| Průměr otvoru pro Šroub | 20 mm                    |
| Délka náboje            | 60 mm                    |
| Šířka středu kola       | 40 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 96 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D)      | 48 Shore D               |

# MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965

Objednáací číslo 00034205  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

