

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559
 订单号 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	48.4 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
最高温度范围	80 ° C
总重量	0.272 kg

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582323559
订单号 00030967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

