

COMPACTA

1430UOI045P60-55x39

EAN 4031582010046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	54 mm
Poids	0.09 kg

CHAPE

Déport	22 mm
Rayon d'encombrement	44.5 mm
Diamètre d'encombrement	89 mm

ROUE

Diamètre	45 mm
Largeur du bandage	18 mm

RACCORD

Longueur de la platine	55 mm
Largeur de la platine	39 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	43 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	27 mm
Diamètre des trous de la platine	6.2 mm

COMPACTA

1430UOI045P60-55x39

EAN 4031582010046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

