제품 정보

NOVATECH

RK.ETP075x80-Ø47x14

EAN 4031582369519



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	정의되지 않음
트레드 재질	폴리프로필렌, 소프트
직경	75 mm
트레드 폭	80 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
볼 베어링 직경	47 mm
볼 베어링 폭	14 mm

성능

롤 성능	●●●●○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Novatech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	700 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1400 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP075x80-Ø47x14

EAN 4031582369519

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면





