

## GALEA STAINLESS

5080PJM100P60-90X70

EAN 4031582308693



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●●●

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Galea stainless                   |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                            |
| Inoxidabil                        | ✓                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 138 mm                            |
| Greutate totală                   | 0,426 kg                          |

## ROATĂ

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Material pentru corp           | Polipropilenă              |
| Material al benzii de rulare   | Cauciuc termoplastic       |
| Lagăr                          | Rulment simplu, Inoxidabil |
| Protecție pentru filet         | Cu protecție pentru filet  |
| Diametru                       | 100 mm                     |
| Benză de rulare                | 30 mm                      |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 87 Pe malul A              |

## FURCA

|                        |   |
|------------------------|---|
| Material               | Poliamidă                                     |
| FormăFurcă             | Închis  |
| Rulment pivotant       | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Offset                 | 40 mm   |
| Raza de pivotare       | 90 mm   |
| Interferență pivotantă | 180 mm  |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 90 mm                 |
| Lățimea plăcii                      | 70 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 60 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 70 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 50 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 55 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 8 mm                  |

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# GALEA STAINLESS

5080PJM100P60-90X70

EAN 4031582308693



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

