

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Número de comanda 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	400 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	40 mm
Longitud del cub	90 mm
Corporació ample	80 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	3000 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	2500 kg
Tracidad de carga estàtica	5000 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	23,598 kg

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Número de comanda 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

