

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163
Bestelnummer 00000162

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Conisch kogellager
Wielkleur	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Diameter Asgat	8 mm
Naaflengte	36 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	0,614 kg

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163
Bestelnummer 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

