INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	34,5 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Basetech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	120 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	240 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,05 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POO065x30-Ø12

EAN 4031582418965

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH