INFORMACE O PRODUKTU

NOVATECH

ITB 160x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Vývrt s Klíčová drážka
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	54 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

VÝKON

Valivý odpor	●●●●○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Nosnost 6 km/h	640 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,94 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITB 160x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397901

Objednací číslo 00861399

Výkresy produktu

