ELASTECH

UFR200x46-Ø25 TFR

EAN 4031582390674



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	46 mm
Diamètre de l’alésage	25 mm
Longueur de moyeu	58 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1.13 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFR200x46-Ø25 TFR

EAN 4031582390674

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH