

DURATECH

U00125X43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	43 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	58 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	300 kg
Грузоподъемность статическая	600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,244 kg

DURATECH

U00125X43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

