

PURETECH AIR

PPO400x100-Ø25 HL74 4PR TFR

EAN 4031582400311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Pneumatique, profil ligné
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Dureté du bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	140 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	280 kg
Poids	1,89 kg

PURETECH AIR

PPO400x100-Ø25 HL74 4PR TFR

EAN 4031582400311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

