

AGILA

2478PJO075P60-67X60

EAN 4031582302387
Bestelnummer 00003910



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	75 kg
Statisch draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	100 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,16 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	43 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	67 mm
Breedte plaat	60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	40 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	48 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	40 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	48 mm
Diameter plaatgat	6,3 mm

AGILA

2478PJO075P60-67X60

EAN 4031582302387
Bestelnummer 00003910



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

