

AVIANA

5976UAE075P54 LIGHT 7001 BK+WASHER

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Aviana
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	102 mm
Обща ширина	69 mm
Общо тегло	0,374 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Конусен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	25 mm
Ширина на тялото	25 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Сребърно сиво (RAL7001)
Изместване	28 mm
Радиус на завъртане	68,5 mm
Интерференция при завъртане	137 mm
Диаметър на купол	54 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плоча със спирачни елементи
Дължина на плаката	70 mm
Ширина на плаката	55 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	51 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	41 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	51 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	57 mm
Диаметър на отвора на плаката	5,5 mm

Награда за
Дизайн Red DotГерманска
награда за
Дизайн

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

