

ALPHA STAINLESS

8478UOO080P62

EAN 4031582313383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	108 mm
Stavební výška	85 mm
Celková hmotnost	0,38 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Nerezové ocel

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Šířka středu kola	34 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	100 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478U00080P62

EAN 4031582313383

Objednací číslo 00035117
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

