

# DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Número de encomenda 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, lubrificado
Cor da Roda	Branco natural
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	36 mm
Diâmetro do furo do eixo	8,4 mm
Comprimento do cubo	45 mm
Largura do corpo	36 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech silent
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	250 kg
Capacidade de carga estática	500 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-30 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,304 kg

# DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Número de encomenda 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

