DURATECH

RK.TOP080x70-Ø47x14

EAN 4031582443103

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE	
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	70 mm
Diamètre du roulement à billes	47 mm
Largeur du roulement à billes	14 mm

PERFORMANCE	
Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE	
Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 3 km/h	650 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1300 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.25 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

RK.TOP080x70-Ø47x14

EAN 4031582443103

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



