

ALPHA STAINLESS

8478UFD160P63

EAN 4031582347173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek

● ● ● ● ● ○

Hałas ruchowy

● ● ● ● ● ○

Odejście

● ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję

● ● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Alpha stainless

Typ Kółko stałe

Standardowy EN12532 — Sprzęt transportowy

Nośność przy 4 km/h 300 kg

Przewodzące prąd elektryczny Nie

Nierdzewne Tak

Nośność statyczne 600 kg

Zakres temperatur (minimalny) -20 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 80 °C

Wysokość całkowita 200 mm

Szerokość całkowita 115 mm

Waga całkowita 1,76 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy Nierdzewne, ciężka

Kształt Widelec Poszerzane

Kolor Stal Nierdzewne

KOŁO

Tread hardness miękki

Materiał ciała Poliamid

Materiał bieżni Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana

Łożysko Łożysko walcowe, Nierdzewne

Oś Przykręcane za pomocą nakrętki

Kolor Koło Srebrnoszary (RAL7001)

Średnica 160 mm

Szerokość Bieżnia 46 mm

Szerokość korpusu 46 mm

Twardość Bieżnia (A) 63 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania Płytką prostokątną

Długość płytki 137 mm

Szerokość płytki 115 mm

Długość otworu płytki (minimalna) 75 mm

Długość otworu w płytce (maksymalna) 80 mm

Szerokość otworu w płytce (minimalna) 75 mm

Szerokość otworu w płytce (maksymalna) 105 mm

Średnica otworu płytki 11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFD160P63

EAN 4031582347173

Numer zamówienia 00035539
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

