

## P10-40X15 / 8

EAN 4031582338089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

otpornost na rdju



## OSNOVNI ATRIBUTI

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Naziv proizvoda    | Pribor   |
| Tip kućišta        | pribor   |
| Nosivost na 3 km/h | 40 kg    |
| Statički Nosivost  | 80 kg    |
| Sveukupna visina   | 8 mm     |
| Ukupna težina      | 0,024 kg |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tip uklapanja                    | stablo sa Ploca U oblik |
| Dužina ploče                     | 40 mm                   |
| Širina ploče                     | 15 mm                   |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 32 mm                   |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 32 mm                   |
| Prečnik otvora ploče             | 4 mm                    |