

# ALPHA

3478PIO080P62

EAN 4031582306422

Numărul de comandă 00003874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	70 kg
Capacitate de încărcare statică	140 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	108 mm
Lățime totală	85 mm
Greutate totală	0,444 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, fără marcaj
Lagăr	Rulment simplu
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	80 mm
Benză de rulare	35 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

## FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
FormăFurcă	Larg
Culoare	Pasivat în albastru

## RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	103 mm
Lățimea plăcii	85 mm
Lungime orificiu placă (minim)	77 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	60 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	9 mm

# ALPHA

3478PIO080P62

EAN 4031582306422

Numărul de comandă 00003874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

