

AGILA

2477PIO075R47-32-35

EAN 4031582372151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта | Agila |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 60 kg |
| Грузоподъемность статическая | 120 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 103 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Литая резина, без следов |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 75 mm |
| Ширина Протектор | 25 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Материал | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение) | 24 mm |
| Радиус поворота | 80 mm |
| Поворотное соединение | 160 mm |

ФИТИНГ

| | |
|-----------------------------|--|
| Тип фитинга | Синтетический расширитель, квадратный |
| Распорный фитинг (минимум) | 32 mm |
| Распорный фитинг (максимум) | 35 mm |
| Подсказка | Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе. |

AGILA

2477PIO075R47-32-35

EAN 4031582372151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

