PRODUKTINFORMATION

LINEA CLINIC

5944USC150R36-34XS S30

EAN 4031582360066



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea clinic
Type	Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Standard	lignende EN12531-Hospitalssengehjul
Belastning ved 3 km/t	150 kg
Belastning ved 4 km/t	150 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	300 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	155 mm
Samlet bredde	71 mm
Samlet vægt	1,12 kg
Certificering	Testet og overvåget af TÜV Süd

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Udladning	47,5 mm
Udfaldsradius	122,5 mm
Udfaldsdiameter	254 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Leje	Præcisionskugleleje, Rustfri
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	15 mm

MONTERING

Monteringstype	Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter	32 mm
Boltlængde	42 mm
Tip	Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.

Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5944USC150R36-34XS S30

EAN 4031582360066

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger





Deutscher Designer Club

IF Design Award

Interzum Award