ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ●
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech silent
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	160 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	320 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,4 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Тампінг, гібридний матеріал
Матеріал протектору	Поліамід
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	36 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH