

# TIGE FILETÉE

6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804

Numéro de commande 00079236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Tige filetée                      |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | ✓                                 |
| Capacité de charge statique     | 80 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 56 mm                             |
| Largeur totale                  | 55 mm                             |
| Poids                           | 0,115 kg                          |

## ROUE

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène, conducteur d'électricité              |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement                | Moyeu lisse avec entretoise                          |
| Axe                      | Riveté                                               |
| Couleur du bandage       | Noir graphite (RAL9011)                              |
| Couleur de la roue       | Noir graphite (RAL9011)                              |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                                       |
| Diamètre                 | 50 mm                                                |
| Largeur du bandage       | 10 mm                                                |
| Largeur du corps de roue | 10 mm                                                |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                                           |

## CHAPE

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Matériau                | Zamac / Aluminium         |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée, capotée |
| Pivot                   | Tige pivotante            |
| Déport                  | 20 mm                     |
| Rayon d'encombrement    | 54 mm                     |
| Diamètre d'encombrement | 108 mm                    |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 10 mm                         |

# TIGE FILETÉE

6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011

EAN 4031582335804

Numéro de commande 00079236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

