



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.65 kg

Product Drawings

XLP125x40-Ø8,3 NL45

